



Tr8

Código: SCE-TR8-ODOTRACKER

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Analizador portátil Odotracker. El analizador portátil TR8 Odotracker es una herramienta de análisis multisensor que mide simultáneamente las concentraciones de dos sustancias químicas en el aire ambiente. ¿Por qué elegir el monitor portátil de calidad del aire TR8?

Especificaciones técnicas

Analizador portátil Odotracker. El analizador portátil Odotracker TR8 es una herramienta de análisis multisensor que mide simultáneamente las concentraciones de dos sustancias químicas en el aire ambiente. ¿Por qué elegir el monitor portátil de calidad del aire y laboratorio móvil TR8? El analizador portátil Scentroid TR8 Odotracker es un completo monitor portátil de calidad del aire y laboratorio móvil. Los usuarios pueden medir simultáneamente hasta 2 niveles de calidad del aire ambiente y gases de efecto invernadero utilizando una combinación de 2 tipos de sensores diferentes, como: electroquímicos (EC), detectores de fotoionización (PID), infrarrojos no dispersivos (NDIR), radiación, sensores de ruido y muchos más.

- Detección
- El
- estabilizador: Odot
- acke
- mide
- sustancias químicas cerca del sensor
- el
- estabilizador a niveles de pa
- ts pe
- billio
- (ppb) Repo
- ti
- g Sta
- da

Aplicaciones

Analizador portátil Scentroid Odotracker. Número máximo de sensores.	2 tipos de sensores.
PID, NDIR, EC, contador láser de partículas, temperatura, humedad relativa y posición GPS. Frecuencia de muestreo.	Puertos de muestreo ajustables de 1/s a 1/m.
1 a 2 tiempos de inicio.	De 5 minutos a 6 horas, según los sensores. Tiempo de estabilización.

De 0,5 segundos a 8 segundos, según los sensores. Rango de presión.	80-120 kPa. Duración de la batería.
24 horas. Rango de temperatura.	Humedad de -30 a 50 °C. Rango
15 - 90% de humedad relativa Calibración manual	Usando gas de calibración y pantalla integrada Calibración automática
Opcional, usando gas de calibración incorporado Carcasa	El estuche Pelican de alta resistencia garantiza que los componentes se mantengan seguros ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones
Especificación Peso	1.7 lbs Tamaño
240 mm x 198 mm x 109 mm ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicaciones	Especificación Comunicación
Conexión Bluetooth con cualquier dispositivo Android ---- SEPARADOR DE MESA -- -- Garantía	Especificación Garantía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)