



Tr8+

Código: SCE-TR8-PLUS-POLLUTRACKER

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Monitor de calidad del aire Pollutracker El monitor de calidad del aire Pollutracker TR8+ es un monitor de calidad del aire completo y un laboratorio móvil capaz de medir la calidad del aire ambiente y los gases de efecto invernadero, con hasta 10 sensores y un

Especificaciones técnicas

Monitor de Calidad del Aire Pollutracker. El Monitor de Calidad del Aire Pollutracker TR8+ es un completo monitor de calidad del aire y un laboratorio móvil capaz de medir la calidad del aire ambiente y los gases de efecto invernadero, con hasta 10 sensores y analizadores. ¿Por qué elegir el Monitor de Calidad del Aire Portátil y el Laboratorio Móvil TR8+? El Monitor de Calidad del Aire Pollutracker Scentroid TR8+ es un completo analizador de calidad del aire portátil y un laboratorio móvil. Los usuarios pueden medir simultáneamente hasta 10 gases de efecto invernadero y de calidad del aire ambiente utilizando una combinación de hasta 10 tipos de sensores diferentes, como: electroquímicos (EC), detectores de fotoionización (PID), infrarrojos no dispersivos (NDIR), radiación, sensores de ruido y muchos más.

- Detección
- El
- estabilizador: Contamina
- acke
- measu
- es químicos cerca del detector
- el
- estabilizador a niveles de pa
- ts pe
- billio
- (ppb) Repo
- ti
- g Sta
- da

Aplicaciones

Monitor de calidad del aire Scentroid Pollutracker. Número máximo de sensores:	10 tipos de sensores:
PID, NDIR, EC, contador láser de partículas, temperatura, humedad relativa y posición GPS. Frecuencia de muestreo:	Ajustable de 1/s a 1/m. Puertos de muestreo:
1 a 2. Tiempo de inicio:	De 5 minutos a 6 horas, según los sensores. Tiempo de estabilización:

De 0,5 segundos a 8 segundos, según los sensores. Rango de presión:	80-120 kPa. Duración de la batería:
24 horas en espera o hasta 90 minutos de muestreo activo. Rango de temperatura:	-30 Rango de humedad de hasta 50 °C
15 - 90 % de humedad relativa Calibración manual	Usando gas de calibración y pantalla integrada Calibración automática
Opcional, usando gas de calibración incorporado Carcasa	El resistente estuche Pelican garantiza que los componentes se mantengan seguros ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones
Especificación Peso	15 lbs Tamaño
418 mm x 33 mm x 173 mm ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicaciones	Especificación Comunicación
Conexión Bluetooth con cualquier dispositivo Android ---- SEPARADOR DE MESA -- -- Garantía	Especificación Garantía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)