



Sw60 túnel de viento muestreador

Código: SCE-WIND-TUNNEL

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Muestreo preciso y fácil de usar. La SW60, la próxima generación de campanas de muestreo ventiladas, está diseñada para el muestreo en superficies sólidas o líquidas que emiten olores de forma pasiva, siguiendo los estándares de EN13725 y VDI38.

Especificaciones técnicas

Muestreo preciso y fácil de usar. El SW60, la nueva generación de campanas de muestreo ventiladas, está diseñado para el muestreo en superficies sólidas o líquidas que emiten olores de forma pasiva, de acuerdo con las normas EN13725 y VDI3880. ¿Por qué elegir el muestreador de túnel de viento SW60? Preciso y fácil de usar. Nuestro SW60 se utiliza para el muestreo ventilado de olores en superficies sólidas o líquidas. Ofrece una serie de características únicas que lo convierten en el muestreador de fuentes de área más preciso y fácil de usar del mundo.

- Li
- dvall Desig
- Co
- cept: The Wi
- d Tu
- el Sample
- ha sido
- diseñado
- en base a Li
- dvall co
- cepto, co
- lado
- ed el i
- polvo

Aplicaciones

Fuentes para muestreo del muestreador de túnel de viento Scentroid	Fuentes líquidas o sólidas pasivas (sin ventilación). Interfaz electrónica
Conector directo de 3,5 mm. Rango de velocidad del viento	De 0,15 m/s a 1 m/s con suministro de aire de 6" y de 0,15 m/s con suministro de aire de 4". Capacidad de la batería
1,5 horas. Opciones de carga	Toma de corriente para automóvil de 12 V CC, alimentación de CA de 100-240 V. Fuente de alimentación

Filtro de carbón, soplador de velocidad variable y conducto flexible de aluminio en un estuche de transporte impermeable. Normas	VDI 3880, EN13725, AS4323. Muestra Puerto
Accesorio de compresión de acero inoxidable de 1/4" y 12 mm Flotadores extraíbles	Aluminio recubierto de PTFE Material del túnel de viento
Compuesto de aluminio recubierto de PTFE ---- SEPARADOR DE MESA ---- Dimensiones	Especificación Peso
10 kg Tamaño	167 cm x 23 cm x 33 cm sin flotadores instalados 167 cm x 23 cm x 74 cm con flotadores instalados

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)