



Sonda de osciloscopio 1:1-1:10 - hp-3250i

Código: TIE-HP-3250I

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Atenuación Seleccionable:** Cambie fácilmente entre atenuación 1:1 y 1:10 para una máxima flexibilidad en sus mediciones.
- **Ancho de Banda de 250 MHz:** Ideal para mediciones de alta frecuencia en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas.
- **Construcción Modular:** Facilita el reemplazo de piezas en el campo, asegurando una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.

Especificaciones técnicas

Descripción General

La Sonda de Osciloscopio 1:1-1:10 - HP-3250I es una sonda pasiva de alta impedancia seleccionable 1:1-1:10 con un ancho de banda de 250 MHz (en modo 1:10), diseñada y calibrada para su uso en osciloscopios con una impedancia de entrada de 1 MΩ en paralelo con 20 pF. Sin embargo, puede ser compensado para su uso con un osciloscopio que tenga una capacitancia de entrada de 10 a 30 pF.

La sonda de osciloscopio incorpora un interruptor deslizante de dos posiciones en el cabezal que selecciona la atenuación de X1 o X10. La construcción modular facilita el reemplazo sencillo de las partes principales en el campo.

Contenido del paquete

- Sonda de Osciloscopio 1:1-1:10 - HP-3250I
- Gancho con recurso
- Cable de tierra
- Punta aislante
- Punta para CI
- Punta de medicina
- Adaptador BNC (macho)
- Punta de tierra con resort
- Anillos de codificación por color

Aplicaciones

Característica	1:1	1:10
----------------	-----	------

Característica	1:1	1:10
Tensión máxima. de entrada	300 V CAT I / 150 V CAT II	600 V CAT I / 300 V CAT II
Resistencia de entrada	1 MΩ (con osciloscopio)	10 MΩ (con osciloscopio)
Capacitancia de entrada	56 pF + cap. osciloscopio	Aprox. 13 pF
Ancho de banda	CC a 6 MHz	CC a 250 MHz
Tiempo de subida	58 ns	1.4 ns
Rango de compensación	-	10 a 30 pF
Longitud del cable	1.2 m	
Seguridad	Cumple con EN61010-031 CAT II	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)