



TM-290

Código: TIE-HS4-50

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Medicina de 4 Canales:** Mida cuatro canales simultáneamente con alta resolución, ideal para analizar sistemas complejos.
- **Alta resolución:** Seleccione entre resoluciones de 12, 14 y 16 bits para capturar señales con una precisión y detalle excepcionales.
- **Streaming Continuo:** Utilice el modo de registrador de datos para mediciones de transmisión continua de alta velocidad, ideal para monitorear señales a largo plazo.

Especificaciones técnicas Streaming Continuo Rápido

Además de medir en modo de bloque como un osciloscopio, el Handyscope HS4 también es capaz de realizar mediciones de transmisión continua como registrador de datos. Esto creará un flujo de datos continuo e ininterrumpido hacia la computadora. Los datos pueden mostrarse en la pantalla y/o guardarse en el disco.

Consulte la galería de imágenes para ver una vista del registrador de datos.

Combinación de múltiples Handyscope HS4s

Cuando un Handyscope HS4 no ofrece suficientes canales de entrada, se puede acoplar a uno o más instrumentos. Esto permite crear un instrumento combinado que permitirá la medición simultánea en todos los canales de todos los instrumentos combinados.

Consulte la galería de imágenes para ver la combinación de instrumentos.

Ficha de datos

Manual

Aplicaciones

Característica	Valor
Canales de entrada	4 análisis
Tipo	Terminación única
Resolución	12, 14, 16 bits
Precisión	0,2 % de escala completa $\pm$ 1 LSB
Rangos (Escala completa)	$\pm$ 200 mV a $\pm$ 80 V

Característica	Valor
Impedancia	1 MΩ / 30 pF
Ancho de banda (-3dB)	CC a 50 MHz máximo
Tasa de muestreo máxima	50 MSa/s
Memoria	128 Kpts por canal
Dimensiones	170 x 140 x 25 mm
Peso	480 g
Interfaz	USB 2.0

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)