



Cable de Medición TP-C812C

Código: TIE-C812C

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Diseño Específico:** Creado exclusivamente para el Handyscope TP450, garantizando un rendimiento y compatibilidad óptimos.
- **Alta Inmunidad al Ruido:** Su alta Relación de Rechazo de Modo Común (CMRR) suprime adecuada las interferencias externas para mediciones limpias.
- **Medición a Distancia:** Permite medir entre puntos de prueba separados por más de dos metros con mínima interferencia.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El Cable de Medición TP-C812C es un cable de medicación diferencial de bajo ruido diseñado para ser utilizado con el Handyscope TP450. Este cable de 2 metros de largo se divide en dos extremos individuales de 1,2 metros cada uno. El conector de doble banana en un extremo se enchufa directamente en el adaptador de enchufe europeo que se puede acoplar al instrumento. Los otros dos extremos cuentan con un conector banana de 4 mm, en los que se pueden enchufar puntas de prueba, pinzas o sondas específicas para la aplicación.

El Cable de Medición TP-C812C es muy flexible, utiliza un aislamiento de silicona resistente al calor y conectores banana protegidos.

Alta CMRR

El especialmente diseñado Cable de Medición TP-C812C tiene una alta Relación de Rechazo de Modo Común (CMRR), es muy insensible a las señales de interferencia externa. Los dos extremos se pueden colocar a más de dos metros de distancia, recogiendo muy poca interferencia. La interferencia externa se suprime muy bien gracias a la construcción especial del Cable de Medición TP-C812C. Medir entre dos puntos distantes ahora es posible.

Consulte la galería de imágenes para ver el cable de medicina en uso.

Manual del usuario

Aplicaciones

Característica	Valor
Conector (lado instrumento)	Zócalos banana dobles de 4 mm aislados

Característica	Valor
Conector (lado punto de prueba)	Conectores banana de 4 mm protegidos, rojo y negro
Ancho de banda	7 MHz
Seguridad	CAT III, 1000 V, doble aislamiento
Longitud total	2000 mm
Longitud hasta la división	800 mm
Longitud de extremos individuales	1200 mm
Peso	80 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)