



Pinza de corriente tp-cc400

Código: TIE-CC400

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Medicina de Alta Corriente:** Mida corrientes eléctricas de hasta 400 amperios CA/CC, ideal para aplicaciones de alta potencia.
- **Medicamento No Invasivo:** Realice mediciones sin necesidad de interrumpir el circuito, lo que garantiza la seguridad y la integridad del sistema.
- **Mordazas Anchas:** Permite realizar mediciones en conductores horribles, ofreciendo mayor versatilidad.

Especificaciones técnicas

Descripción General

La Pinza de Corriente TP-CC400 es una pinza que permite a su osciloscopio medir corrientes eléctricas de hasta 400 Amperios AC/DC, con una respuesta en frecuencia de hasta 400 Hz. Al medir con esta pinza, no es necesario interrumpir un circuito cerrado ni afectar el aislamiento.

Las mordazas anchas permiten realizar mediciones en conductores horribles.

Para medir corriente continua, se dispone de un botón de ajuste a cero de fácil manejo.

Para conectar la Pinza de Corriente TP-CC400 a su osciloscopio, se requiere un cable de medicamento de BNC a banana, que debe pedirse por separado. Para osciloscopios con entradas diferenciales, se recomienda el cable de medicamento TP-C812B. Para osciloscopios con entradas de terminación única, se recomienda el cable de medición TP-BNCI-100.

Manual de usuario

Aplicaciones

Característica	Valor
Ancho de banda	CC a 400 Hz (-3dB)
Rango de 40 A	Salida 10 mV/A, 1 V = 100 A
Rango de 400 A	Salida 1 mV/A, 1 V = 1000 A
Precisión (CC, 40 A)	(3,5 % + 6 dígitos) (0 - 20 A)

Característica	Valor
Precisión (CC, 400 A)	(3,5 % + 6 dígitos) (0 - 300 A)
Tamaño máximo. del conductor	20 mm
Dimensiones (L x An x Al)	190 x 70 x 38 mm
Peso	240 g
Alimentación	Batería estándar de 9 V (IEC 6F22)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)