



Pinza de corriente tp-cc80

Código: TIE-CC80

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Medicina no invasiva:** Mida corrientes sin necesidad de interrumpir el circuito, manteniendo la integridad del aislamiento.
- **Diseño Compacto:** Sus mordazas largas y estrechas permiten realizar mediciones en espacios reducidos con facilidad.
- **Ajuste de Cero Sencillo:** Un botón de ajuste de cero de fácil operación para mediciones precisas de corriente continua.

Especificaciones técnicas

Descripción General

La Pinza de Corriente TP-CC80 es una pinza que permite a su osciloscopio medir corrientes eléctricas de hasta 80 Amperios AC/DC, con una respuesta en frecuencia de hasta 20 kHz. Al medir con esta pinza, no es necesario interrumpir un circuito cerrado ni afectar el aislamiento.

Las mordazas largas y estrechas permiten realizar mediciones en espacios reducidos.

Para medir corriente continua, se dispone de un botón de ajuste a cero de fácil manejo.

Para conectar la Pinza de Corriente TP-CC80 a su osciloscopio, se requiere un cable de medicamento de BNC a banana, que debe pedirse por separado. Para osciloscopios con entradas diferenciales, se recomienda el cable de medicamento TP-C812B. Para osciloscopios con entradas de terminación única, se recomienda el cable de medición TP-BNCL-100.

Manual de usuario

Aplicaciones

Característica	Valor
Ancho de banda	CC a 20 kHz (-3dB)
Rango de 20 A	Salida 100 mV/A, 1 V = 10 A
Rango de 80 A	Salida 10 mV/A, 1 V = 100 A
Precisión (CC, 20 A)	(3 % 5 mA)
Precisión (CC, 80 A)	(3 % 0,3 A) (100 mA a 40 A)

Característica	Valor
Tamaño máximo. del conductor	12.5 mm
Dimensiones (L x An x Al)	190 x 70 x 38 mm
Peso	210 g
Alimentación	Batería estándar de 9 V (IEC 6F22)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)