



Atenuador diferencial tp-da25 - tp-da25-6

Código: TIE-DA25-6

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Medicina de alta tensión:**Atenúa señales 25:1, permitiendo mediciones seguras de hasta 1000 V CAT II.
- **Alta Inmunidad al Ruido:**Diseño diferencial con alta Relación de Rechazo de Modo Común (CMRR) para mediciones limpias.
- **Diseño Pasivo:**No requiere batería ni alimentación externa, garantizando que esté siempre listo para usar.

Especificaciones técnicas

Descripción

Las entradas del WiFiScope WS6 DIFF y del Handyscope HS6 DIFF son diferenciales. Un atenuador estándar o una sonda de osciloscopio atenuadora solo tiene atenuación en una ruta de señal, pero la entrada diferencial requiere atenuación en ambas rutas de señal. Por lo tanto, un atenuador estándar no se puede usar sin introducir errores de medicamentación.

Consulte la galería de imágenes para ver el desajuste con atenuador de terminación única.

En su lugar, se requiere un atenuador diferencial como el TP-DA25, que tiene atenuación en ambas rutas de sellado.

Consulte la galería de imágenes para ver el ajuste con atenuador diferencial.

Baja Sensibilidad al Ruido

El especialmente diseñado Atenuador diferencial TP-DA25 tiene una alta La relación de Rechazo de Modo Común (CMRR), es muy insensible a las señales de interferencia externas. Los dos extremos se pueden colocar a más de dos metros de distancia, recogiendo muy poca interferencia. La interferencia externa se suprime muy bien gracias a la construcción especial del Atenuador diferencial TP-DA25. Medir entre dos puntos distantes ahora es posible.

Manual de usuario


Aplicaciones

Característica	Valor
Diseño	Pasivo, no requiere batería
Atenuación	25x, diferencial

Característica	Valor
Precisión	±2 %
Tensión máxima de entrada	1000 V CAT II
Impedancia	25 M // 15 pF
Ancho de banda	2.5 MHz
Longitud total	2000 mm
Peso	102 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)