



Módulo de Sincronización Inalámbrica Multi-Instrumento WCMi - WCMi-8-Set

Código: TIE-WCMi-8-SET

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Sincronización Inalámbrica:** Combine y sincronice dos o más osciloscopios a través de una conexión RF, con un alcance de hasta 400 metros.
- **Múltiples puntos de medición:** Mida señales en múltiples puntos distantes de forma sincronizada, como si se tratara de un solo instrumento.
- **Conectar y usar:** El software Multi Channel detecta automáticamente los módulos WCMi y combina los instrumentos en un único osciloscopio.

Especificaciones técnicas

Descripción

El Módulo de Sincronización Inalámbrica Multi-Instrumento WCMi permite combinar y sincronizar dos o más WiFiScopes o Handyscopes a través de una conexión de disparo inalámbrica por RF. Los osciloscopios pueden estar separados hasta 400 m entre sí.

El WCMi es compatible con WiFiScope WS6 DIFF, WiFiScope WS6, WiFiScope WS5, Handyscope HS6 y Handyscope HS5.

El WCMi está disponible en dos modelos: WCMi - 8, para la banda de 868 MHz, región Europa, y WCMi - 9, para la banda de 915 MHz, región América. Están disponibles como módulo único y como conjunto de dos módulos. Para combinar y sincronizar osciloscopios, se requiere un mínimo de 2 módulos WCMi.

Funcionalidades

- Fácil expansión del número de canales de entrada.
- Conexión inalámbrica precisa que comparte señales de disparo.
- Medición sincronizada de múltiples puntos a gran distancia sin largos cableados.
- El software Multi Channel detecta y combina automáticamente los instrumentos.

Manual

Aplicaciones

Característica	WCMI - 8 (Europa)	WCMI - 9 (América)
Característica Frecuencia	WCMI - 8 (Europa) 868 MHz	WCMI - 9 (América) 915 MHz
Potencia de transmisión	14 dBm	
Alcance	400 m	
Conector de instrumento	D-sub macho de 9 pines	
Conector de antena	SMA hembra	
Dimensiones (Módulo)	73 x 34 x 20 mm	
Peso (Módulo)	33 g	
Consumo de energía	30 mA, desde conector de extensión	
Sincronicidad del reloj	≤ 1 ppm típico ≤ 0,2 ppm	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)