

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-CRACKING

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Este anillo de retraccion se utiliza para forzar fisuracion por retraccion con secado superficial controlado.

Sigue la especificacion tecnica austriaca para hormigon con fibras de la Osterreichische Vereinigung fur Beton- und Bautechnik, 2002.

Para ensayar fisuracion temprana se usan moldes especiales de retraccion con forma de anillo, diametro exterior de 590 mm, diametro interior de 280 mm y altura de 40 mm.

En el anillo exterior se montan 12 nervaduras. Los anillos se fijan sobre una placa base antes del llenado.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Fisuracion temprana por retraccion en hormigon con fibras
Especificacion	Richtlinie Faserbeton, Austria, 2002
Diametro exterior	590 mm
Diametro interior	280 mm
Altura	40 mm
Nervaduras	12 en el anillo exterior

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)