

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-SWF

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cuando las muestras deben almacenarse en soluciones salinas, las camaras convencionales de acero o acero inoxidable no pueden garantizarlo a largo plazo por corrosion.

Esto es especialmente relevante si las muestras se someten a almacenamiento alternado en agua salada y agua, como exige por ejemplo EN 13687-1.

Para evitar el problema de corrosion, Schleibinger desarrollo un sistema de ensayo disenado especificamente para estos requerimientos.

El equipo Salt-Water-Freeze-Thaw tiene una gran camara de ensayo que puede inundarse automaticamente y de forma alternada con agua temperada o solucion salina.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Hielo-deshielo con agua salina
Norma citada	EN 13687-1
Camara de ensayo	Aprox. 85 cm x 200 cm x 50 cm
Operacion	Inundacion automatica alternada con agua temperada o solucion salina
Item catalogo	SWF Test Equipment
Item No.	SF001

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)