

Sistemas de prueba de Schleibinger

Código: SCHLEIBINGER-WF

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El equipo Water-Freeze-Thaw se utiliza para ensayar resistencia hielo-deshielo de muestras hechas de materiales aislantes y ensayos similares.

Las muestras se almacenan automaticamente de forma alternada en agua o en aire de acuerdo con EN 12091 y normas similares.

El descongelamiento puede realizarse bajo agua o en aire.

El equipo permite templar el aire desde -30 °C hasta +60 °C y tambien puede templar el agua de inundacion.

Como en otros sistemas Schleibinger, los perfiles de temperatura e inundacion pueden definirse libremente por el usuario dentro de las especificaciones.

El equipo incorpora recuperacion de calor para reducir costos energeticos.

Especificaciones técnicas

Aplicacion	Hielo-deshielo en agua/aire
Normas citadas	EN 12091; EN 539-2; EN 1367-6; EN 12371
Volumen camara	Aprox. 600 mm ancho x 2200 mm largo x 600 mm alto
Rango aire	-30 °C a +60 °C
Descongelamiento	Bajo agua o en aire
Item No.	WF0001

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)