




Membranas hidrofílicas de PTFE no laminado Advantec

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Membranas hidrófilas de PTFE no laminado Advantec

Elegir PTFE como medio de filtración garantiza la máxima compatibilidad química, una amplia resistencia térmica y al pH, y altos caudales con mínimos extraíbles acuosos. Además de la durabilidad que proporciona el soporte de PTFE, estas membranas también ofrecen una afinidad única con el agua. Esta integración dinámica de propiedades químicas facilita un análisis óptimo de las muestras y permite a los usuarios lograr una mayor eficiencia con tiempos de proceso mínimos. Sin necesidad de prehumedecer la membrana ni de enjuagar los productos químicos de prehumedecimiento, estas membranas hidrófilas mantienen la integridad de la filtración, permiten una claridad óptica cuando están húmedas, reducen la interferencia con los procesos biológicos y maximizan su vida útil. Para satisfacer sus diversas necesidades de filtración, Sterlitech ahora ofrece esta tecnología de membrana ultraversátil en una amplia gama de diámetros y tamaños de poro.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.1 μm · 13 mm · pack 100	0.1 μm · 142 mm · pack 25	0.1 μm · 25 mm · pack 100	0.1 μm · 293 mm · pack 100	0.1 μm · 47 mm · pack 100	0.1 μm · 90 mm · pack 25	0.2 μm · 13 mm · pack 100	0.2 μm · 142 mm · pack 25	0.2 μm · 25 mm · pack 100	0.2 μm · 293 mm · pack 100	0.2 μm · 300 x 300 · pack 1	0.2 μm · 47 mm · pack 100	0.2 μm · 90 mm · pack 25	0.5 μm · 13 mm · pack 100	0.5 μm · 142 mm · pack 25	0.5 μm · 25 mm · pack 100	0.5 μm · 293 mm · pack 100	0.5 μm · 47 mm · pack 100	0.5 μm · 90 mm · pack 25	1 μm · 13 mm · pack 100	1 μm · 142 mm · pack 25	1 μm · 25 mm · pack 100	1 μm · 293 mm · pack 100	1 μm · 300 x 300 · pack 1	1 μm · 47 mm · pack 100	1 μm · 90 mm · pack 25
Tamano de poro	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1
Tamano de paquete	100	25	100	100	100	25	100	25	100	100	1	100	25	100	25	100	100	100	25	100	25	100	100	1	100	25
Diámetro (mm)	13	142	25	293	47	90	13	142	25	293	—	47	90	13	142	25	293	47	90	13	142	25	293	—	47	90

Especificación	0.1 μm · 13 mm · pack 100	0.1 μm · 142 mm · pack 25	0.1 μm · 25 mm · pack 100	0.1 μm · 293 mm · pack 100	0.1 μm · 47 mm · pack 100	0.1 μm · 90 mm · pack 25	0.2 μm · 13 mm · pack 100	0.2 μm · 142 mm · pack 25	0.2 μm · 25 mm · pack 100	0.2 μm · 293 mm · pack 100	0.2 μm · 300 x 3000 · pack 1	0.2 μm · 47 mm · pack 100	0.2 μm · 90 mm · pack 25	0.5 μm · 13 mm · pack 100	0.5 μm · 142 mm · pack 25	0.5 μm · 25 mm · pack 100	0.5 μm · 293 mm · pack 100	0.5 μm · 47 mm · pack 100	0.5 μm · 90 mm · pack 25	1 μm · 13 mm · pack 100	1 μm · 142 mm · pack 25	1 μm · 25 mm · pack 100	1 μm · 293 mm · pack 100	1 μm · 300 x 3000 · pack 1	1 μm · 47 mm · pack 100	1 μm · 90 mm · pack 25
Tamano de hoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 x 3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 x 3000	—	—
Material	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	—	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Pre filtro	—	—	—	No	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dimensiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Advantec's line of unsupported	—	—	—	—	—	—
Punto de burbuja	≈0.38 (≈55.1 psi)	≈0.38 (≈55.1 psi)	≈0.38 (≈55.1 psi)	≈0.38 (≈55.1 psi)	≈0.38 (≈55.1 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.24 (≈34.8 psi)	≈0.14 (≈20.3 psi)	≈0.14 (≈20.3 psi)	≈0.14 (≈20.3 psi)	≈0.14 (≈20.3 psi)	≈0.14 (≈20.3 psi)	≈0.14 (≈20.3 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)	≈0.083 (≈12.0 psi)
Caudal	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Porosidad	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	79	79	79	79	79	79	83	83	83	83	83	83	83
Espesor	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	—	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)