



Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistemas de sobremesa: Desarrollo de membranas/procesos

Para obtener más consejos y soluciones de problemas sobre los sistemas de sobremesa, visite nuestro canal MPD para ver videos ahora.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1200635	1200684	1200835	1200840	1200841	1200842	1200843	1201085	1201304	1201336	1201595
Tipo	[1200635] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (23 L/min 105 mbar)	—	[1200835] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (100 L/min 105 mbar)	[1200840] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (23 L/min 105 mbar)	[1200841] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (65 L/min 30 mbar)	[1200842] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (37 L/min 105 mbar)	[1200843] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (23 L/min 30 mbar)	[1201085] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (12 - Variante 12)	[1201304] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (55 L/min 30 mbar)	[1201336] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (28 L/min 147 mbar)	[1201595] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (120 L/min 105 mbar)
max flujo	—	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	—	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)
Presion maxima	16 bar (232 psi)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	16 bar (232 psi)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)
Lineas de proceso	—	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	—	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow
potencia	—	110/230 V	110/230 V	110/230 V	110/230 V	110/230 V	110/230 V	—	110/230 V	110/230 V	110/230 V
Conductividad	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm	â€20 µS/cm
Rango de temperatura	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)
Material	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM
flujo rango*	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1200635	1200684	1200835	1200840	1200841	1200842	1200843	1201085	1201304	1201336	1201595
Dimensiones	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)