



[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Detalle

Filtros de jeringa de acetato de celulosa

- Cara
- Paq
- Pref

*NOTA: Debido a la alta demanda, los filtros de jeringa de 13 y 25 mm de diámetro están experimentando un aumento en los plazos de entrega.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.2 μm · 3 mm	0.2 μm · 50 mm	0.2 μm · 13 mm	0.2 μm · 17 mm	0.2 μm · 25 mm	0.2 μm · 25 mm	0.2 μm · 25 mm	0.2 μm · 25 mm	0.2 μm · 25 mm	0.2 μm · 30 mm	0.4 μm · 13 mm	0.4 μm · 13 mm	0.4 μm · 17 mm	0.4 μm · 25 mm	0.4 μm · 25 mm	0.4 μm · 25 mm	0.4 μm · 25 mm	0.4 μm · 25 mm	0.4 μm · 25 mm	0.4 μm · 30 mm	0.4 μm · 30 mm	0.8 μm · 13 mm	0.8 μm · 13 mm	0.8 μm · 25 mm	0.8 μm · 25 mm	1.2 μm · 13 mm	1.2 μm · 13 mm	1.2 μm · 25 mm	1.2 μm · 25 mm	1.2 μm · 25 mm	5 μm · 13 mm	5 μm · 13 mm	5 μm · 25 mm		
			CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	CA 02 13 50	
Esteril	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	No	No	No	
Tamaño de poro	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	5	5	5	5	
Díámetro (mm)	3	50	13	17	25	25	25	25	25	30	13	13	13	17	25	25	25	25	25	3	3	30	50	13	13	25	25	13	13	25	25	13	13	25	25
Tipo de filtro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ste rit ec h	—	Ste rit ec h	Ca me o	—	Ste rit ec h	Ste rit ec h	—	—	—	Ca me o	Ad va nte c	Abi uo	Abi uo	Abi uo	Abi uo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Área de filtro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9 2	—	0.9 2	1.4 0	—	2.9 8	2.9 8	—	—	—	—	4.8 0	19. 6	0.7 6	0.7 6	4.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Volumen retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<2 5	—	<2 5	<4 0	—	<1 00	<1 00	—	—	—	—	<1 00	<5 0	<5 0	<1 00	<1 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Material carcasa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pol ypr op yle ne	—	Pol ypr op yle ne	Pol ypr op yle ne	—	Pol ypr op yle ne	Pol ypr op yle ne	—	—	—	—	Pol ypr op yle ne	Pol ypr op yle ne	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	—	—	—	—	—	—	—	—
Díámetro externo carcasa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	17	22	—	30	30	—	—	—	—	33	65	18	18	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—
Conexiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	FLL	—	FLL	FLL	—	FLL	FLL	—	—	—	—	FLL	SH B, SH B	FLL	FLL	FLL	FLL	—	—	—	—	—	—	—	—
Presión máxima	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	5.5	—	6.0	6.0	—	—	—	—	5.5	3.4	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)