



Kits de celdas de flujo tangencial

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Kits de celdas de flujo tangencial

Los kits requieren ensamblaje. La inclusión de la celda de prueba depende de la configuración: los kits Developer 1200398, 1200456 y 1200484 incluyen celda; las demás configuraciones listadas no la incluyen.

Además, los kits no incluyen: 1) Cableado de la bomba/motor y VFD; 2) Un interruptor de alimentación principal; 3) Sistema de montaje; 4) Conexiones NPT y de compresión prefabricadas entre conjuntos; 5) Balanza y colector de permeado.

Especificaciones técnicas

Especificación	1160318	1160393	1200160	1200397	1200398	1200456	1200469	1200484	1200485	1200486
Kit	Explorer TFF baja presión	Explorer TFF baja presión	Recuperación de volumen muerto de skid	Explorer TFF	Developer TFF	Developer TFF ultra alta presión	Explorer TFF	Developer TFF	Entrepreneur TFF (carcasa 1812)	Entrepreneur TFF (carcasa 1812)
Voltaje	110 V / 60 Hz 1Ph	230 V / 50-60 Hz 1Ph	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz 1Ph	110 V / 60 Hz 1Ph	230 V / 50-60 Hz 1Ph	230 V / 50-60 Hz 1Ph	230 V / 50-60 Hz 1Ph	110 V / 60 Hz 1Ph	230 V / 50-60 Hz 1Ph
Incluye celda	No	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	No

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)