



Componentes para sistemas de ósmosis directa

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El kit no incluye:

1) Instrucciones de cableado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2) El motor, la bomba y el variador de frecuencia no tienen interruptor ni están cableados.
- 3) Todas las conexiones deberán realizarse para accesorios roscados y prensados.
- 4) Las celdas de prueba de membrana no están montadas

Especificaciones técnicas

Especificación	1140093	1230090	1230091
Pieza	Fittings de tubo para celdas FO, 3/8 in, polipropileno	Bomba engranajes Micropump A-mount con consola	Bomba engranajes Micropump A-mount con consola
Dato clave	Para tubo OD 3/8 in	115 V; 0.84 GPM; 80 PSI; engranajes PEEK / sellos PTFE	230 V; 0.84 GPM; 80 PSI; engranajes PEEK / sellos PTFE

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)