



GA200 fibra de vidrio

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Features:
Fine-porosity (0.8 micron particle retention)

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	110 mm · pack 50	124 mm · pack 50	125 mm · pack 50	142 mm · pack 50	150 mm · pack 50	20 mm · pack 50	24 mm · pack 50	25 mm · pack 50	257 mm · pack 50	293 mm · pack 50	35 mm · pack 50	37 mm · pack 50	47 mm · pack 50	55 mm · pack 50	70 mm · pack 50	90 mm · pack 50
Diametro (mm)	110	124	125	142	150	20	24	25	257	293	35	37	47	55	70	90
Tamano de paquete	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)