



GB100R fibra de vidrio

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Features:
Fine-porosity (0.6 micron particle retention)

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	102 mm · pack 100	110 mm · pack 100	124 mm · pack 100	125 mm · pack 100	13 mm · pack 100	142 mm · pack 100	150 mm · pack 100	20 mm · pack 100	24 mm · pack 100	25 mm · pack 100	37 mm · pack 100	47 mm · pack 100	50 mm · pack 100	55 mm · pack 100	8" x 10" mm · pack 50	90 mm · pack 100
Tamano de paquete	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100
Diametro (mm)	102	110	124	125	13	142	150	20	24	25	37	47	50	55	8" x 10"	90
tamano	102mm	110mm	124mm	125mm	—	—	150mm	20mm	24mm	—	—	—	50mm	55mm	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)