



Filtros de jeringa de fibra de vidrio

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtros de jeringa de fibra de vidrio - Filtros de jeringa

Disponibilidad de filtros de jeringa de fibra de vidrio:

Tamaños de poro: 0,7 µm a 3,1 µm µm

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.7 µm · 25 mm	1 µm · 25 mm	1.2 µm · 25 mm	3.1 µm · 25 mm
Tamano de poro	0.7	1	1.2	3.1
Diametro (mm)	25	25	25	25
Esteril	No	No	No	No
Tamano de filtro	25mm	25mm	25mm	25mm
Tipo de filtro	Abluo	Abluo	Abluo	Abluo
Area de filtro	4.60	4.60	4.60	4.60
Volumen retenido	<100	<100	<100	<100
Material carcasa	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Diametro externo carcasa	33	33	33	33
Conexiones	FLL, LS	FLL, LS	FLL, LS	FLL, LS
Presion maxima	5.0	5.0	5.0	5.0

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)