




Fibra de vidrio de borosilicato de grado A

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Porosidad fina
- Flujo rápido
- Retención de partículas de 1,6 micras

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1.6 micron, nominal μm · 110 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 125 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 142 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 150 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 24 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 25 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 37 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 42.5 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 47 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 55 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 70 mm · pack 100	1.6 micron, nominal μm · 90 mm · pack 100
Diametro (mm)	110	125	142	150	24	25	37	42.5	47	55	70	90
Tamano de paquete	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Espesor	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal
Peso	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)