

Celda agitada HP4750X

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

HP4750X Celda agitada

HP4750X Celda agitada Product Benefits:

Presión máxima rating of 172 bar (2500 psig) at ambient temperatures

Especificaciones técnicas

Especificación	1140103	1144035-110	1144035-230	HP4750X
Producto	Celda agitada HP4750X, Hastelloy C-276	Agitador mecanico con barra y eje 316, motor 110 V	Agitador mecanico con barra y eje 316, motor 230 V	Celda agitada HP4750X
Material	Hastelloy C-276	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316
Presion maxima	2500 psig (172 bar) a temperatura ambiente	—	—	2500 psig (172 bar) a temperatura ambiente
Capacidad de proceso	Hasta 300 mL	—	—	Hasta 300 mL
Area de membrana	14.6 cm2 (membrana 49 mm)	—	—	14.6 cm2 (membrana 49 mm)
Temperatura maxima	205 C a 2000 psig	—	—	205 C a 2000 psig
Presentacion	1/ea	1/ea	1/ea	1/ea

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)