



Celda agitada HP4750 - Celdas agitadas

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda agitada HP4750 - Celdas agitadas

Beneficios de la celda agitada HP4750:

Presión máxima de funcionamiento: 1000 psi

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
HP4750X	1.93 en dia. nominal (49 mm)
HP4750X Hastelloy	1.93 en dia. nominal (49 mm)

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)

CARAC
• BAR
• ACE
• ¿IN