



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Filtros de jeringa de nailon

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtros de jeringa de nailon

Características del producto:
Paquete individual estéril. Disponible con filtro de jeringa (disponible).

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.1 µm · 25 mm · 25NS010AS		0.1 µm 25 mm SF NY 025 010 SGI	0.1 µm 25 mm pac k 50	0.2 µm 25 mm	0.2 µm 13 mm NY 021 034 5	0.2 µm 13 mm 147 034 5	0.2 µm 17 mm NY 022 550	0.2 µm 25 mm NY 022 550	0.2 µm 25 mm 147 034 9	0.2 µm 25 mm SF NY 025 022 SGI	0.2 µm 25 mm IW T- ES1 000 9	0.2 µm 25 mm pac k 50	0.2 µm 30 mm NY 045 135 0	0.4 µm 13 mm 147 034 6	0.4 µm 13 mm NY 045 135 0	0.4 µm 17 mm NY 045 255 0	0.4 µm 25 mm 147 035 0	0.4 µm 25 mm 25 NS 045 AS	0.4 µm 25 mm SF NY 025 045 SGI	0.4 µm 25 mm IW T- ES1 001 0	0.4 µm 25 mm SF NY 025 045 N	0.8 µm 25 mm 30 mm	1 µm 25 mm	1.2 µm 25 mm 25 NS 120 AS	1.2 µm 25 mm SF NY 025 300 SGI	1.2 µm 25 mm pac k 50	1.2 µm 30 mm	5 µm 25 mm pac k 50	5 µm 25 mm pac k 50		
Esteril	Yes		Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	
Tamano de poro	0.1		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1	1.2	1.2	1.2	1.2	5	5	
Diametro (mm)	25		25	25	25	13	13	17	25	25	25	25	25	30	13	13	17	25	25	25	25	25	30	25	25	25	25	25	30	25	25	
Tipo de filtro	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Abi uo	Abi uo	Abi uo	—	—	iPur e	iPur e	Abi uo	Abi uo	Abi uo	—	Abi uo	Abi uo
Area de filtro	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6 0	4.6 0	4.6 0	—	—	2.9 8	2.9 8	4.6 0	4.6 0	4.6 0	—	4.6 0	4.6 0
Volumen retenido	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1 00	<1 00	<1 00	—	—	<1 00	<1 00	<1 00	<1 00	—	<10 0	<10 0	
Material carcasa	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Acry lic	Acry lic	Acry lic	—	—	Pol ypr oxy len e	Pol ypr oxy len e	Acry lic	Acry lic	Acry lic	—	Acry lic	Acry lic
Diametro externo carcasa	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	33	—	—	30	30	33	33	33	—	33	33
Conexiones	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	FLL LS	FLL LS	FLL LS	—	—	FLL LS	FLL LS	FLL LS	FLL LS	FLL LS	—	FLL LS	FLL LS
Presion maxima	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0
Tamano de paquete	—		—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	50

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)