



Overhead Stirrers

Código: N/D

Marca: Scilogex

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Marca Scilogex. Agitadores de techo digitales OS20 y OS40. 110-220 V, 50/60 Hz.

OS20-S / OS40-S

Control analogico de velocidad con pantalla LED en tiempo real.

OS20-Pro / OS40-Pro

Funcion anti-derrame: el control por PC asegura aceleracion suave y evita derrames.

Pantalla LCD en tiempo real: se muestra el valor programado y el valor real.

Conexion RS232: permite control desde PC y documentacion de los valores medidos.

Especificaciones técnicas

Especificación	84010201	84010301	84020201	84020301
Pieza	Agitador de hélice OS20-S	Agitador de hélice OS20-Pro	Agitador de hélice OS40-S	Agitador de hélice OS40-Pro
Cantidad máxima de agitación	20 L	20 L	40 L	40 L
Potencia de entrada del motor	60 W	60 W	120 W	120 W
Potencia de salida del motor	50 W	50 W	100 W	100 W
Potencia eléctrica del equipo	70 W	70 W	130 W	130 W
Torque máximo	40 N·cm	40 N·cm	60 N·cm	60 N·cm
Resolución de indicación de velocidad	1 rpm	1 rpm	1 rpm	1 rpm
Dimensiones	83 × 220 × 186 mm	83 × 220 × 186 mm	83 × 220 × 186 mm	83 × 220 × 186 mm
Masa	2,6 kg	2,6 kg	2,8 kg	2,8 kg
Protección	IP21	IP21	IP21	IP21
Temperatura de trabajo	5-40 °C	5-40 °C	5-40 °C	5-40 °C
Pantalla	LED	LCD	LED	LCD

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	84010201	84010301	84020201	84020301
Exactitud de indicación de velocidad	—	±3 %	—	±3 %
Interfaz de comunicación	—	RS232	—	RS232
Tensión	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Rango de velocidad	50-2200 rpm	50-2200 rpm	50-2200 rpm	50-2200 rpm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)