



Membranas de poliéster teñidas

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.2 µm · 13 mm · pack 100	0.4 µm · 25 mm · pack 100	0.4 µm · 47 mm · pack 100	0.8 µm · 25 mm · pack 100	0.8 µm · 47 mm · pack 100	3 µm · 25 mm · pack 100	3 µm · 47 mm · pack 100
Tamano de poro	0.2	0.4	0.4	0.8	0.8	3	3
Tamano de paquete	100	100	100	100	100	100	100
Color de membrana	—	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Diametro (mm)	13	25	47	25	47	25	47

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)