



Celdas poliméricas agitadas

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celdas agitadas poliméricas

Beneficios del producto de celda agitada polimérica:
Todas las superficies de contacto son no metálicas

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	150 mm	25 mm · pack 1	43 mm · pack 1	62 mm · pack 1	76 mm · pack 1	90 mm
Capacidad	2000	10	70	200	380	900
Tipo de material	Acrylic	Polysulfone	Polysulfone	Polysulfone	Polysulfone	Acrylic
Diametro (mm)	150	25	43	62	76	90
Tamano de paquete	—	1	1	1	1	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)