




Membranas recubiertas de oro de PETE (poliéster)

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Proporcionamos los filtros y el soporte técnico para ayudarle a llevar su producto innovador de una idea a un prototipo y a escala comercial.

¿Cuál es la diferencia entre los filtros de membrana hidrófilos e hidrófobos?

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.05 µm · 25 mm · pack 10	0.8 µm · 13 mm · pack 10	0.8 µm · 25 mm · pack 10	0.8 µm · 47 mm · pack 10	3 µm · 13 mm · pack 10	3 µm · 25 mm · pack 10	3 µm · 47 mm · pack 10	5 µm · 13 mm · pack 10	5 µm · 25 mm · pack 10	5 µm · 47 mm · pack 10
Tamano de poro	0.05	0.8	0.8	0.8	3	3	3	5	5	5
Diametro (mm)	25	13	25	47	13	25	47	13	25	47
Tamano de paquete	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Material	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
poro Density (cm-2)	6.00 E + 08	4.00 E + 07	4.00 E + 07	4.00 E + 07	3.00 E + 06	3.00 E + 06	3.00 E + 06	4.00 E + 05	4.00 E + 05	4.00 E + 05
Espesor	23	22	22	22	20	20	20	19	19	19
Gold coating (top/down)	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm	100/0 nm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)