



## Filtros de jeringa de PES (polietersulfona)

**Código:** N/D

**Marca:** STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

## Filtros de jeringa de PES (polietersulfona)

\*NOTA: Debido a la alta demanda, los filtros de jeringa de 13 y 25 mm de diámetro están experimentando un aumento en los plazos de entrega.

Bibliografía

Recursos informativos

## Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

[illegible]

| Especificación           | 0.1 μm · 25 mm | 0.2 μm · 25 mm | 0.2 μm · 28 mm | 0.2 μm · 28 mm · PESPO200ANS | 0.2 μm · 13 mm · PES021350 | 0.2 μm · 13 mm · 1470353 | 0.2 μm · 17 mm | 0.2 μm · 25 mm · PES022550 | 0.2 μm · 25 mm · 1470357 | 0.2 μm · 25 mm · SFPE025022SGI | 0.2 μm · 25 mm · IWT · ES10073 | 0.2 μm · 30 mm | 0.45 μm · 13 mm · PES451350 | 0.45 μm · 13 mm · 1470354 | 0.45 μm · 17 mm | 0.45 μm · 25 mm · PES452550 | 0.45 μm · 25 mm · 1470358 | 0.45 μm · 25 mm · 255045RS | 0.45 μm · 25 mm · SFPE025045SGI | 0.45 μm · 25 mm · IWT · ES10074 | 0.45 μm · 28 mm · 28SP045AN | 0.45 μm · 28 mm · 28SP045RS | 0.45 μm · 30 mm | 0.8 μm · 25 mm · PES082550S | 0.8 μm · 25 mm · SFPE025080SGI | 1 μm · 25 mm  | 1.2 μm · 25 mm | 5 μm · 25 mm  | 8 μm · 25 mm |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Tipo de filtro           | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | Abluo                      | Abluo                           | Abluo                           | —                           | —                           | —               | Abluo                       | Abluo                          | SteriPur-Plus | SteriPur-Plus  | SteriPur-Plus | —            |
| Area de filtro           | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | 4.60                       | 4.60                            | 4.60                            | —                           | —                           | —               | 4.60                        | 4.60                           | 2.98          | 2.98           | 2.98          | —            |
| Volumen retenido         | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | <100                       | <100                            | <100                            | —                           | —                           | —               | <100                        | <100                           | <100          | <100           | <100          | —            |
| Material carcasa         | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | Acrylic                    | Acrylic                         | Acrylic                         | —                           | —                           | —               | Acrylic                     | Acrylic                        | Polypropylene | Polypropylene  | Polypropylene | —            |
| Diametro externo carcasa | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | 33                         | 33                              | 33                              | —                           | —                           | —               | 33                          | 33                             | 30            | 30             | 30            | —            |
| Conexiones               | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | FLLLS                      | FLLLS                           | FLLLS                           | —                           | —                           | —               | FLLLS                       | FLLLS                          | FLLLS         | FLLLS          | FLLLS         | —            |
| Presion maxima           | —              | —              | —              | —                            | —                          | —                        | —              | —                          | —                        | —                              | —                              | —              | —                           | —                         | —               | —                           | —                         | 5.0                        | 5.0                             | 5.0                             | —                           | —                           | —               | 5.0                         | 5.0                            | 6.0           | 6.0            | 6.0           | —            |

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)