



Filtros de jeringa de PTFE

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtros de jeringa de PTFE

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.2 µm · 13 mm	0.2 µm · 25 mm	0.22 µm · 13 mm	0.22 µm · 25 mm	0.22 µm · 4 mm	0.45 µm · 13 mm · PT04513 50	0.45 µm · 13 mm · 13HP045 AN	0.45 µm · 25 mm · PT04525 50	0.45 µm · 25 mm · 25HP045 AN	0.45 µm · 4 mm
Tamaño de poro	0.2	0.2	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Diámetro (mm)	13	25	13	25	4	13	13	25	25	4
Esteril	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Tamaño de filtro	—	—	—	—	—	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
Tipo de filtro	—	—	—	—	—	Advantec	Advantec	Advantec	Advantec	Advantec
Área de filtro	—	—	—	—	—	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Volumen retenido	—	—	—	—	—	<30	<30	<30	<30	<30
Material carcasa	—	—	—	—	—	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Diámetro externo carcasa	—	—	—	—	—	17	17	17	17	17
Conexiones	—	—	—	—	—	FLL, MLL	FLL, MLL	FLL, MLL	FLL, MLL	FLL, MLL
Presión máxima	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)