



Filtros de ventilación con membranas de PTFE

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Filtros de ventilación con membranas de PTFE

Los filtros de ventilación funcionan como filtros de jeringa estándar, pero las opciones de conexión integradas facilitan su conexión como parte de un proceso de separación de ventilación.

Filtro de ventilación de PTFE Opciones:

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.22 µm · 50 mm · pack 10 · 50JP020AN	0.22 µm · 50 mm · pack 10 · PTFEV50250BAR10	0.45 µm · 50 mm · pack 10
Tamaño de poro	0.22	0.22	0.45
Esteril	No	Yes	Yes
Diámetro	50 mm	50 mm	50 mm
Tamaño de paquete	10	10	10
Tipo de membrana	Hydrophobic PTFE reinforced with Polypropylene	Hydrophobic PTFE reinforced with Polypropylene	Hydrophobic PTFE reinforced with Polypropylene
Carcasa	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Conectores	6 to 12 mm stepped barb or 1/8" NPT	6 to 12 mm stepped barb or 1/8" NPT	7 to 12 mm stepped barb or 1/8" NPT
Area de filtración	19.6 cm2	19.6 cm2	19.6 cm2
Caudal de aire	27 L/min at 1 bar	27 L/min at 1 bar	32 L/min at 1 bar
Diámetro carcasa	63 mm	63 mm	63 mm
Largo carcasa	53 mm	53 mm	53 mm
Punto de burbuja (etanol)	0.6 bar	0.6 bar	0.9 bar
Presión máxima	3.5 bar (50 psi)	3.5 bar (50 psi)	3.5 bar (50 psi)
Esterilización	Autoclave at 121 °C or EtO. Autoclave up to 10 times	Autoclave at 121 °C or EtO. Autoclave up to 10 times	Autoclave at 121 °C or EtO. Autoclave up to 10 times
Bioseguridad	All materials passed USP Class VI testing	All materials passed USP Class VI testing	All materials passed USP Class VI testing

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)