



Filtros de jeringa de PVDF

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

*NOTA: Debido a la alta demanda, los filtros de jeringa de 13 y 25 mm de diámetro están experimentando un aumento en los plazos de entrega.

Documentos de recursos para dispositivos de filtro pequeños

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.22 µm · 13 mm · pack 1000	0.22 µm · 13 mm · pack 50	0.22 µm · 25 mm · pack 50	0.22 µm · 30 mm · pack 50	0.45 µm · 13 mm · pack 1000	0.45 µm · 13 mm · pack 50	0.45 µm · 13 mm · pack 500	0.45 µm · 25 mm · pack 1000	0.45 µm · 25 mm · pack 50
Tamano de poro	0.22	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Diámetro (mm)	13	13	25	30	13	13	13	25	25
Tamano de paquete	1000	50	50	50	1000	50	500	1000	50
Esteril	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Tamano de filtro	—	—	—	—	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
Tipo de filtro	—	—	—	—	Abluo	Abluo	Abluo	Abluo	Abluo
Area de filtro	—	—	—	—	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Volumen retenido	—	—	—	—	<50	<50	<50	<50	<50
Material carcasa	—	—	—	—	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Diámetro externo carcasa	—	—	—	—	18	18	18	18	18
Conexiones	—	—	—	—	FLL, LS	FLL, LS	FLL, LS	FLL, LS	FLL, LS
Presion maxima	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)