



Elementos de ósmosis inversa (OI)

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Elementos de ósmosis inversa (OI)

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	pack 1 · 1180001	pack 1 · 1180007	pack 1 · 1180025	pack 1 · 1180026	pack 1 · 1180271	pack 1 · 1180273	pack 1 · 1180274	pack 1 · 1180275	pack 1 · 1180276	pack 1 · 1180278	pack 1 · 1180277
Designacion	ACM2	X20	AK	SE	ACM2	X20	X20	AG	DK	AG	SE
Polimero	Polyamide-TFC	Polyamid e-urea-TFC	Polyamid e-TFC	Polyamid e-TFC	Polyamid e-TFC	Polyamid e-urea-TFC	Polyamid e-urea-TFC	Polyamid e-TFC	Polyamid e-TFC	Polyamid e-TFC	Polyamid e-TFC
Tamano	1.8 x 12 in.	1.8 x 12 in.	1.8 x 12 in.	1.8 x 12 in.	4.0 x 40 in.	4.0 x 40 in.	2.5 x 40 in.	2.5 x 40 in.	2.5 x 40 in.	4.0 x 40 in.	2.5 x 40 in.
Tamano de paquete	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rango de pH	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10
Presion	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi	600 psi
Temperatura maxima de operacion	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)	50°C (122°F)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)