



Célula SEPA CF

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda SEPA CF

Características y ventajas de la celda SEPA:

Acepta cupones de membrana de lámina plana polimérica

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Imita condiciones de flujo laminar o turbulento
- Proporciona datos de rendimiento rápidos y precisos
- Ofrece un uso prudente de la membrana con un área activa pequeña

Especificaciones técnicas

Especificación	1160035	1160116	1160356	1160427	1230060
Pieza	Celda Sepa de flujo cruzado	Celda Sepa de flujo cruzado	Celda Sepa CFX	Celda Sepa CFX de titanio grado 7	Sistema Sepa CF para ensuciamiento medio/alto
Material de la celda	Acrílico	Hastelloy C-276	Acero inoxidable 316	Titanio grado 7	Acero inoxidable 316
Presión máxima (construcciones Sepa CFX)	—	—	2000 PSI	2000 PSI	—
Profundidad de canal (construcciones 75 mil)	75 mil (1,905 mm)	75 mil (1,905 mm)	—	—	75 mil (1,905 mm)
Juntas incluidas (Sepa Hastelloy)	—	FFKM	—	—	—
Material de accesorios de alimentación/concentrado (Sepa Hastelloy)	—	Hastelloy	—	—	—
Espaciadores de muestra incluidos (Sepa Hastelloy)	—	PTFE	—	—	—
Suministro identificado (sistema Sepa CF)	—	—	—	—	Celda, portacelda de aluminio, válvula de concentrado/contrapresión, manómetro, espaciadores de alimentación PP y soportes de permeado surtidos, accesorios de conexión y tubo de permeado



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1160035	1160116	1160356	1160427	1230060
Rango del manómetro incluido (sistema)	—	—	—	—	0-1500 PSI
Accesorios de conexión incluidos (sistema)	—	—	—	—	3/8 in

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)