



Revelador

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

¿Le interesa aprender a operar nuestro equipo de proceso de membrana? ¡Visite nuestro canal MPD para ver videos ahora!

Características y beneficios de la celda Sepa FO:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acepta cupones de membrana de lámina plana polimérica
- Imita condiciones de flujo laminar o turbulento
- Proporciona datos de rendimiento rápidos y precisos

Especificaciones técnicas

Especificación	1160007	1230061
Pieza	Celda Sepa de ósmosis directa y DCMD	Sistema Sepa de ósmosis directa
Material de la celda	Acrílico	Acero inoxidable 316
Procesos nombrados por la fuente	FO y DCMD	FO
Área de membrana	140 cm ²	140 cm ²
Volumen retenido	70 mL	70 mL
Conexiones de alimentación	1/4 FNPT en base de celda	1/4 FNPT en base de celda
Conexiones de solución extractora	1/4 FNPT en parte superior de celda	1/4 FNPT en parte superior de celda
Dimensiones externas de la celda	16,51 × 21,3 × 5 cm	16,51 × 21,3 × 5 cm
Profundidad de canal publicada	0,19 cm (0,075 in, redondeados por la fuente)	0,19 cm (0,075 in, redondeados por la fuente)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)