



Sistemas de colectores múltiples (de múltiples ramas)

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	47 mm · 186601-01-A	47 mm · 180311-01-A	47 mm · 180301-11-T
Tipo	[186601-01-A] Sistemas de colectores múltiples (de múltiples ramas) (23 L/min 105 mbar)	[180311-01-A] Sistemas de colectores múltiples (de múltiples ramas) (28 L/min 147 mbar)	[180301-11-T] Sistemas de colectores múltiples (de múltiples ramas) (100 L/min 105 mbar)
Potencia maxima	44W	44W	44W
Diametro	47 mm	47 mm	47 mm
Soporte	SS304	SS304	SS304
Membrana	SS316	SS316	SS316
Espiga de manguera	SS316	SS316	SS316
Conexion	Silicone	Silicone	Silicone

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)