



Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Kits de filtración al vacío - Portafiltros de vacío

Componentes: portafiltros, matraz receptor, tubos, vacío y filtros (para algunos kits).

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1510041	1510042	1510043	167306-11	167307-11	167308-11	167309-11	167311-11	47 mm 197401-11	47 mm 197404-11	47 mm 197302-11	47 mm 197402-11
Tipo	[1510041] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (23 L/min 105 mbar)	[1510042] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (23 L/min 30 mbar)	[1510043] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (12 - Variant e 12)	[167306-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (23 L/min 105 mbar)	—	[167308-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (37 L/min 105 mbar)	[167309-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (23 L/min 30 mbar)	[167311-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (28 L/min 147 mbar)	[197401-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (100 L/min 105 mbar)	[197404-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (120 L/min 105 mbar)	[197302-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (55 L/min 30 mbar)	[197402-11] Kits de filtración al vacío - Portafiltros al vacío (65 L/min 30 mbar)
Potencia maxima	—	—	—	65W	65W	65W	65W	65W	—	—	65W	—
max. current	—	—	—	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	—	—	0.7A	—
max. vacío	105 mbar	30 mbar	—	99 mbar	99 mbar	99 mbar	99 mbar	99 mbar	105 mbar	105 mbar	30 mbar	30 mbar
Caudal	23 L/min	23 L/min	—	23 L/min	23 L/min	23 L/min	23 L/min	23 L/min	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	120 L/min	23 L/min @ 60Hz ; 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz
motor rotation speed	—	—	—	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	—	—	—	—
Horse potencia	—	—	—	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	—	—	—	—
Nivel de ruido	—	—	—	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	52 dB	—	50 dB	52 dB
Espiga de manguera	—	—	—	ID8 (5/16 inch)	ID8 (5/16 inch)	ID8 (5/16 inch)	ID8 (5/16 inch)	ID8 (5/16 inch)	—	—	—	—
Peso neto	—	—	—	4.1 Kg	4.1 Kg	4.1 Kg	4.1 Kg	4.1 Kg	—	—	5.9 Kg	—

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1510041	1510042	1510043	167306-11	167307-11	167308-11	167309-11	167311-11	47 mm 197401-11	47 mm 197404-11	47 mm 197302-11	47 mm 197402-11
Dimensiones	—	—	—	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	34 x 24 x 30 cm	—	34 x 24 x 30 cm	34 x 24 x 30 cm
Diametro	—	—	—	—	—	—	—	—	47 mm	47	47 mm	47 mm
potencia requisitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110V/60Hz	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)