



Bombas de vacío resistentes a productos químicos

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bombas de vacío resistentes a productos químicos

Garantía de un año

Resistencia química superior

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 182610-01-P	25 LPM - modelo 169300-11	37 LPM - modelo 169302-11	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 169400-11	28 LPM - modelo 169410-11	100 LPM - modelo 169411-11	120 LPM - modelo 169600-11	55 LPM - modelo 169610-11	65 LPM - modelo 169611-11
Modelo	DC Chem 610 Pro, Auto Vacuum System, AC100-240V, 50/60Hz, US plug	Chemker 300	Chemker300-VF12, Solvent Filtration System	Chemker 400	Chemker 410	Chemker 411	Chemker 600	Chemker 610	Chemker 611
Tipo	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio
Caudal	23 LPM	25 LPM	37 LPM	23 LPM	28 LPM	100 LPM	120 LPM	55 LPM	65 LPM
Vacio maximo	105 mbar abs.	145 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.	147 mbar abs.	105 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.	30 mbar abs.
Material filtro	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE
Material en contacto	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos	Partes humedas resistentes a quimicos
Control de vacio	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo
Alimentacion	110 V / 60 Hz	12 V DC	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)