



Compresor sin aceite

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Compresor sin aceite

Compacto y sin preocupaciones
Más silencioso y Más estable

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	23 LPM - modelo 167440-11	25 LPM - modelo 167320-11	37 LPM - modelo 167420-11
Modelo	Rocker 440	Rocker 320	Rocker 420
Tipo	Compresor	Compresor	Compresor
Caudal	23 LPM	25 LPM	37 LPM
Vacio maximo	No aplica	No aplica	No aplica
Material filtro	Standard	Standard	Standard
Material en contacto	Standard	Standard	Standard
Control de vacio	No aplica	No aplica	No aplica
Alimentacion	110 V / 60 Hz	12 V DC	110 V / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)