



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bombas de vacío sin aceite (Rocker Series)

Código: N/D
Marca: N/D
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Garantía de dos años
Compacto y despreocupado

Esta pagina concentra la familia de bombas de vacio sin aceite Rocker para laboratorio, incluyendo consultas por Rocker 300 y Rocker 801. Se usa como pagina canonica vigente para seleccion, cotización y confirmacion de configuracion.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 167300-11	25 LPM - modelo 167330-00	37 LPM - modelo 167400-11	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 167410-11	28 LPM - modelo 167430-11	100 LPM - modelo 167900-11	120 LPM - modelo 167901-11	55 LPM - modelo 167910-11	65 LPM - modelo 167911-11	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 197300-11	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 197400-11
Modelo	Rocker 300	Rocker 300 DC Power	Rocker 400	Rocker 410	Rocker 430 Oil Free Vacuum / Pressure Pump	Rocker 900	Rocker 901	Rocker 910	Rocker 911	Lafli 300	Lafli 400
Tipo	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio
Caudal	23 LPM	25 LPM	37 LPM	23 LPM	28 LPM	100 LPM	120 LPM	55 LPM	65 LPM	23 LPM	23 LPM
Vacio maximo	105 mbar abs.	145 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.	147 mbar abs.	105 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.	30 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.
Material filtro	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Material en contacto	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Control de vacio	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo
Alimentacion	110 V / 60 Hz	12 V DC	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)