



Bombas de vacío recubiertas de PTFE

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bombas de vacío con revestimiento de PTFE

Garantía de un año

Resistencia química moderada

Esta pagina concentra la familia de bombas de vacio Rocker resistentes a productos quimicos con recubrimiento PTFE, incluyendo consultas por Rocker 300 C. Se usa como pagina canonica vigente para seleccion y cotización de bombas PTFE.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 189300-11	25 LPM - modelo 189400-11	37 LPM - modelo 189410-11	23 LPM - Segun configuracion del modelo - Bomba de vacio - modelo 189900-11	28 LPM - modelo 189910-11	100 LPM - modelo 197330-11	120 LPM - modelo 197331-11	55 LPM - modelo 1220115	65 LPM - modelo 1220114
Tipo	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio	Bomba de vacio
Caudal	23 LPM	25 LPM	37 LPM	23 LPM	28 LPM	100 LPM	120 LPM	55 LPM	65 LPM
Vacio maximo	105 mbar abs.	145 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.	147 mbar abs.	105 mbar abs.	105 mbar abs.	30 mbar abs.	30 mbar abs.
Material filtro	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE	Resistencia quimica / recubrimiento PTFE
Material en contacto	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE	Recubrimiento PTFE
Control de vacio	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo	Segun configuracion del modelo
Alimentacion	110 V / 60 Hz	12 V DC	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)