



Sistemas de succión

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistemas de succión

Descargue el manual de Lafil 100 aquí.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	196100-00	19710 0-01	19720 0-01	19720 3-01	19720 5-01	19730 1-11	19730 3-11	19730 5-11	19740 3-11	19740 5-11	19911 0-00	19912 0-00	19913 0-00
Tipo	—	[19710 0-01] Sistem as de succió n (23 L/min 105 mbar)	[19720 0-01] Sistem as de succió n (37 L/min 105 mbar)	[19720 3-01] Sistem as de succió n (23 L/min 30 mbar)	[19720 5-01] Sistem as de succió n (28 L/min 147 mbar)	[19730 1-11] Sistem as de succió n (100 L/min 105 mbar)	[19730 3-11] Sistem as de succió n (120 L/min 105 mbar)	[19730 5-11] Sistem as de succió n (55 L/min 30 mbar)	[19740 3-11] Sistem as de succió n (65 L/min 30 mbar)	[19740 5-11] Sistem as de succió n (23 L/min 105 mbar)	[19911 0-00] Sistem as de succió n (23 L/min 30 mbar)	[19912 0-00] Sistem as de succió n (12 - Variant e 12)	[19913 0-00] Sistem as de succió n (13 - Variant e 13)
Voltaje	—	DC 12 V (100- 240V AC adapto r); US or EU plug	110V	DC12V , 1.5A	DC12V , 1.5A	110V	110V	110V	110V	110V	—	—	—
Caudal	—	4.0	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	10 L/min	10 L/min	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	23 L/min	—	—
Aspiration tasa	—	—	19 mL/sec	17 mL/sec	17 mL/sec	19 mL/sec	18 mL/sec	19 mL/sec	18 mL/sec	19 mL/sec	—	—	—
Nivel de ruido	—	—	50dB	55 dB	55 dB	50dB	50 dB	50dB	50 dB	50dB	—	—	—
frecuencia	—	—	50 / 60 Hz	—	—	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	—	—	—
Potencia maxima	—	—	100W	18W	18W	100W	65W	100W	65W	100W	—	—	—
max.current	—	—	1.0A	—	—	1.0A	0.7A	1.0A	0.7A	1.0A	—	—	—
Peso neto	—	—	7.0 Kg	2.1 Kg	2.1 Kg	7.0 Kg	5.9 Kg	7.0 Kg	5.9 Kg	7.0 Kg	—	—	—

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	196100-00	19710 0-01	19720 0-01	19720 3-01	19720 5-01	19730 1-11	19730 3-11	19730 5-11	19740 3-11	19740 5-11	19911 0-00	19912 0-00	19913 0-00
Dimensiones	—	—	34 x 25 x 30 cm	38 x 26 x 22 cm	38 x 26 x 22 cm	34 x 25 x 30 cm	34 x 25 x 30 cm	34 x 25 x 30 cm	34 x 25 x 30 cm	34 x 25 x 30 cm	—	—	—
max. vacío	—	105 mbar	105 mbar	30 mbar	147 mbar	105 mbar	105 mbar	30 mbar	30 mbar	105 mbar	30 mbar	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)