



Traccion total-40

Código: GD-AWD40

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

AWD-40 es una fuente sísmica de tipo «caída de peso» acelerada por resortes.

La masa percutora se arma con un malacate eléctrico alimentado por una batería de automóvil (65-180 A·h).

El ciclo mínimo de disparo es de 3 s.

El equipo se monta en un bastidor compacto y ligero con ruedas de bloqueo.

El paquete de entrega incluye bastidor con ruedas, masa percutora, conjunto de malacate y unidad de potencia.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	3 s - < 120 kg - 1000 J
Type of waves	pressure
Minimum response time	3 s
Weight (with additional hammer and battery)	< 120 kg
The energy of a single impact	1000 J
Weight of additional hammer	20 / 33 / 40 kg
Frame material	steel

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)