




Cabrestante de perforacion BGW light

Código: GD-BGWLIG

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Nuestros cabrestantes de cubierta están diseñados específicamente para su uso en buques sísmicos para manipular cables sísmicos y cables eléctricos de alta tensión.



Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[GD - BGWLIG] Cabrestante de perforacion BGW light
Materials	duralumin
Drum pitch diameter	460 mm
Drum outer diameter	710 mm
Drum width	300 mm
Drum capacity	270 m of $\varnothing 16$ - mm cable (100% filling)
Drive	electric gear motor (main) and manual (standby)
Motor power	1500 W
Power mains	12 V
Weight	50 kg
Dimensions	760x420x775 mm (without counterweight)
Protection	IP34

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)