



BGW cabrestante para prospección sísmica de pozos

Código: GD-BGWWINFOR

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

BGW está diseñado específicamente para adquisiciones sísmicas en pozos relativamente profundos, cuando el peso del cable y del equipo de perforación no permiten realizar operaciones cómodas y seguras.

Incluso con una profundidad de perforación de 100 m, un cable coaxial estándar con una sección transversal de 10 mm pesará varias decenas de kilogramos. A profundidades de varios cientos de metros, es necesario utilizar un cable de alimentación con una gran sección transversal del núcleo para equilibrar la pérdida de energía debida a la resistencia óhmica; sólo es posible trabajar con un cable de este tipo utilizando un cabrestante BGW.

Dependiendo del tipo de adquisición, BGW puede equiparse con anillos colectores multinúcleo de alta tensión o baja tensión para garantizar el funcionamiento del sparker de sondeo Pulse o de los conjuntos de hidrófonos de sondeo (WellStreamer) y geófonos (GStreamer). Un potente motorreductor eléctrico permite ajustar la velocidad de giro del tambor del cabrestante y fijar el equipo a la profundidad deseada. En caso de corte del suministro eléctrico, se pueden realizar operaciones manuales con el cabrestante. Un rodillo de cabrestante manual universal y un contrapeso integrado con una amplia gama de ajustes para varias cabezas de pozo proporcionan una comodidad de trabajo adicional.

Las dimensiones de la BGW y el contrapeso desmontable con el rodillo del cabrestante facilitan su transporte y permiten realizar operaciones de campo con un cabrestante estacionario instalado en la parte trasera de una camioneta, un remolque o un minibus.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)