



Contador de cable

Código: GD-CABCOU

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El contador de cable con antena de radio para cabrestante de cubierta está diseñado para su instalación temporal o estacionaria en embarcaciones marinas para medir la longitud del cable grabado y su velocidad de enrollado/desenrollado durante las operaciones de lanzamiento y remolque de diversos equipos externos.

La información sobre la longitud del cable grabado y su velocidad de enrollado/desenrollado se transmite a través de un canal de radio desde el sensor del contador de cable al módulo de radio conectado a una tableta o PC. La visualización de la información recibida y el cambio de la configuración del medidor se realizan con la ayuda de un software preinstalado.

Para conservar la energía de la batería, el medidor de cable se enciende automáticamente cuando la polea gira y se apaga automáticamente un minuto después de que la rotación se detiene.

Área de aplicación

- Prospección magnética marina
- Sonar de barrido lateral (SSS)
- Perfilado sismoacústico
- Electromagnético marino
- Operación de vehículos submarinos no tripulados teleoperados
- Investigación oceanográfica

El diseño del contador de cable nos permite realizar su rápida escala y adaptación al tipo de cable requerido. Para una cotización técnica y comercial, por favor contáctenos por cualquiera de los medios indicados en la página web.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)