



CommDD2 Switchbox - Caja de conmutación

Código: GD-COMSWI

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La caja de conmutación multifuncional CommDD2 para la inspección eléctrica permite conmutar las líneas de recepción y transmisión sin limitaciones. Hay 2 formas posibles de cambiar los electrodos en las líneas: manual o automáticamente (con un protocolo predefinido de mediciones).

La caja de conmutación permite utilizar cualquier protocolo de acumulación de señales disponible para mediciones lineales o areales en tomografía de resistividad eléctrica:

- En tierra
- En zonas acuáticas y zonas de transición «agua-tierra»
- Y en pozos

Cualquier secuencia de conmutación se registra en un archivo de control (formato de texto) que se carga en la caja de conmutación a través de la interfaz USB. El aparato dispone de pantalla LCD retroiluminada y teclado, lo que permite seleccionar el protocolo adecuado de la memoria, así como funcionar en modo semiautomático.

La caja de conmutación es compatible con todos los receptores y transmisores monocanal de inspección eléctrica. El mayor rendimiento de CommDD2 se consigue cuando se utiliza con receptores que permiten el cambio automático de pares de electrodos receptores a través de la interfaz RS-232. También es posible trabajar con otros tipos de receptores gracias a la gestión de protocolo abierto de la caja de conmutación.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)