




Boyas delanteras y traseras

Código: GD-FROANDTAI

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los modernos estudios sísmicos marinos de ultra alta resolución proporcionan una cobertura espacial de alta densidad con un tamaño de cubeta de hasta 0,5 m. Estos sondeos requieren un posicionamiento preciso de la dispersión fuente-receptor para lograr la resolución deseada.

Las boyas delanteras y traseras son una parte crucial de los estudios sísmicos marinos de alta resolución en 2D y 3D, ya que proporcionan un control de alta precisión de la posición del cable sísmico, su profundidad de remolque y su dirección.

GEODEVICE fabrica boyas robustas y fáciles de usar, equipadas con receptores GNSS multibanda resistentes al agua con radiomódems para la comunicación inalámbrica con la estación de a bordo.

Los receptores GNSS colocados en las boyas delanteras y traseras permiten un posicionamiento muy preciso de los hidrófonos con los modos RTK o PPK, lo que permite controlar la cobertura en tiempo real.

Las sujeciones de los streamers, colocadas cada 10 cm, mantienen el cable receptor a una profundidad de remolque predeterminada, lo que permite aplicar fácilmente técnicas de adquisición constante o inclinada con las boyas.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)