



Cabrestante ligero DR

Código: GD-LIGWINDR

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Nuestros cabrestantes ligeros de cubierta están diseñados para su uso en buques sísmicos pequeños para manipular cables sísmicos y cables eléctricos de alta tensión.



Los cabrestantes ligeros de cubierta son cabrestantes de accionamiento manual, que suelen utilizarse para sondeos monocanal o adquisiciones multicanal 2D con cables receptores relativamente cortos (hasta 24 canales). La integración de cabrestantes mejora las operaciones topográficas al desplegar y recuperar rápidamente los equipos, lo que aumenta la eficacia de la adquisición y la seguridad del personal. La protección IP-66 hace que los cabrestantes sean extremadamente duraderos y adecuados para entornos marinos..

Todos los cabrestantes se suministran con anillo colector de alta tensión para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz del cabrestante y un panel de conexiones integrado que permite conectar fácilmente los cables.





- Protección IP-66
- Anillo colector de alta tensión
- Panel de conexiones integrado
- Bastidor y tambor de acero inoxidable

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)